

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Accumodule



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866572>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Accumodule (apparaat met batterij), lood-AGM, VRLA-technologie, 12 V DC, 1,6 Ah.

Productbeschrijving

MINI-BAT – accumodule met lood-AGM-technologie voor maximale overbruggingstijden.

Uw voordelen

- Maximale buffertijden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2866572
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMUEV3
Productcode	CMUEV3
GTIN	4046356476492
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	829,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	800 g
Douanetariefnummer	85072080
Land van herkomst	CN

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Accumodule



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866572>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking accu	Dit product bevat een accu met een beperkte houdbaarheid die om de paar maanden moet worden opgeladen. Op de verpakking van het product staat aangegeven wanneer de accu in gebruik moet worden genomen of moet worden opgeladen. De algemene opslagtermijn is te vinden in de sectie Batterijopslag onder "Uiterlijke inbedrijfstelling".
----------------	--

Ingangsgegevens

ingangsspanning	12 V DC
buffertijd	60 min (1 A) 6 min (4 A)

Uitgangsgegevens

nominale uitgangsspanning	12 V DC
uitgangsstroom $I_{\max}$	10 A
uitgangszekering	10 A
parallelschakelbaar	5
in serie schakelbaar	nee

Accubedrijf

nominale uitgangsspanning	12 V DC
nominale uitgangsstroom (I_N)	10 A

Energiebuffers

laadsluitingsspanning	13,8 V
laadstroom	1 A
nominale capaciteit	1,6 Ah
levensduur accumoduul	3 jaren (20 °C)
tijdstop laatste inbedrijfstelling (alleen accu) - bereik	3 Maanden (0 °C ... 20 °C)
	3 Maanden ... 1 Maanden (20 °C ... 30 °C)
	1 Maanden (30 °C ... 40 °C)
accutechnologie	VRLA-AGM
opslagmedium	lood-AGM
type accumulator	YUASA NP0.8-12
	YUCEL Y0.8-12
	YUVOLT 0.8-12
Aantal cellen	1
Maatbenaming	blok
Accu	ja
IQ technologie	nee
Geschikt voor snelladen	ja

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Accumodule



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866572>

Artikeleigenschappen

Producttype	Accumodule
Productfamilie	Batterijmodule (apparaat met batterij)
toepassing	Voor MINI DC-UPS
ontmanteling	Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen.
IQ technologie	nee

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III
--------------------	-----

Afmetingen

Breedte	67,5 mm
Hoogte	99 mm
diepte	107 mm

Inbouwmaat

Inbouwafstand rechts/links	0 mm / 0 mm
Inbouwafstand boven/onder	30 mm / 30 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	0 °C ... 40 °C
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	95 %

Ex-gegevens

Toepassing in Ex-omgevingen	nee
-----------------------------	-----

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Accumodule


2866572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866572>



Tekeningen

blokschema



Graphic

Load Current	Buffertime for 12 V DC system										
	Minutes								Hour		
	8	9	10	20	30	40	45	50	1	2	3
0.5 A											
1 A											
1.5 A											
2 A											

The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

 2866572 MINI-BAT/12DC/1.6AH

 2866569 MINI-BAT/12DC/2.6AH

Overbruggingstijden MINI DC-UPS voor 12V-systemen

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Accumodule



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866572>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866572>



EAC

Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Toelatings-ID: RU*DE*01.B.78948/21

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Accumodule



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866572>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC003893
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

MINI-BAT/12DC/1.6AH - Accumodule



2866572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866572>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-3
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	e6f9dd31-ae40-45a7-8c57-2fcca624bddd

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl