

RAD-CAB-RG213-25 - Antennekabel



2867597

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2867597>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Antenneverlengkabel, lengte: 25 ft



Uw voordelen

- Korte afstanden voorkomen een te sterke demping
- Diverse kabels voor het vergroten van de afstand tussen draadloos moduul en antenne

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2867597
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DNC6A3
GTIN	4017918945220
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.281 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.184 g
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Coaxkabel
-------------	-----------

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	400 MHz ... 5,8 GHz
impedantie	50 Ω

aansluitgegevens

connectoraansluiting

Aansluitmethode	N (male)
Opmerking	aan beide zijden

Materiaal

buitenmantel, materiaal	PE
-------------------------	----

Kabel/leiding

kabellengte	7 m
Kabeltype	RG-213U
kabelbuitendiameter	10,00 mm
buitenmantel, materiaal	PE
buitenmantel, kleur	zwart
buigradius continu	127,00 mm
868 / 900 MHz	1,88 dB
kabel, afscherming	0,25 dB/m

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---