

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Antenne



2884923

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2884923>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Rondstraalantenne, 2,4 GHz, versterking: 5 dBi, polarisatie: lineair, openingshoek: h/v 360°/45°, beschermklasse: IP55, aansluiting: SMA (male)

Uw voordelen

- Voor vrij bewegende toepassingen
- Voor point-to-multipoint- of mesh-verbindingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2884923
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN2Z1
Productcode	DNN2Z1
GTIN	4046356173131
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	39 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	38,6 g
Douanetarifnummer	85177100
Land van herkomst	TW

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Antenne



2884923

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2884923>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Antenne
versterking	5 dBi
openingshoek verticaal	45 °
openingshoek horizontaal	360 °
Polarisatie	lineair verticaal

Elektrische eigenschappen

Frequentieband	2,4 GHz
frequentiebereik	2,4 GHz
impedantie	50 Ω
staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem	≤ 2,00

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	SMA (male)
-----------------	------------

Afmetingen

Breedte	13 mm
Hoogte	187 mm

Materiaal

materiaal	polyurethaan
-----------	--------------

Kabel/leiding

Aansluitkabel	nee
---------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP55
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 65 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 65 °C

Montage

montagetechniek	Wandmontage
	mastmontage

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Antenne


2884923

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2884923>



Tekeningen

schematekening



Montagevoorbeeld

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Antenne



2884923

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2884923>

Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------