

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch



2891026

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891026>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ethernet Switch voor breed temperatuurbereik, 6 TP-RJ45-poorten, 2 LWL-poorten, 100 MBit/s full duplex in ST-D-formaat, automatische herkenning van de gegevensoverdrachtsnelheid van 10 of 100 MBit/s (RJ45), auto-crossing-functie, lezen van QoS-prioriteitsmeldingen, opname van Security-frame

Uw voordelen

- Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik -40 °C ... 75 °C
- QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
- RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
- Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
- Meldcontact voor de diagnose van voedingsspanning en link-status
- De switch biedt ook kabelvergrendeling en poortblokkering
- Lokale diagnose-indicatie met led's
- De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2891026
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN113
Productcode	DNN113
GTIN	4046356588072
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	643 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	487 g
Douanetariefnummer	85176200
Land van herkomst	TW

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch



2891026

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891026>

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	50 mm
Hoogte	130 mm
diepte	100 mm

Opmerking

Gebruiksbeperking

CCCex - aanwijzing	Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan.
--------------------	--

Materiaal

materiaal behuizing	aluminium
---------------------	-----------

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

Interfaces

Ethernet (RJ45)

Aansluitmethode	RJ45
Opmerking met betrekking tot de aansluiting	autonegotiation en autocrossing
overdrachtssnelheid	10/100 MBit/s
overdrachtsmedium	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
overdrachtslengte	100 m (per segment)
signaal-led's	Dataontvangst, link-status
Aantal kanalen	6 (RJ45-poorten)

glasvezelinterface

Aansluitmethode	ST
overdrachtssnelheid	100 MBit/s (full-duplex)
overdrachtsmedium	multimode glasvezel
overdrachtslengte	12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000)
	3,3 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600)
	7,1 km (Glasvezel met F-G 50/125 0,7 dB/km F1200)
	3,1 km (Glasvezel met F-G 50/125 1,6 dB/km F800)
golflengte	1300 nm
Aantal kanalen	2 (ST-multimode)

Artikeleigenschappen

Producttype	switch
Productfamilie	Unmanaged Switch SFNT
bouwvorm	blokgewijze bouwvorm

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch



2891026

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891026>

MTTF	43,9 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%)
------	--

Switch-functies

Basisfunctie	Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact
status- en diagnose-led's	led's: U_{S1} , U_{S2} (redundante voedingsspanning), link en activiteit per poort
Andere functies	Autonegotiation

Security-functies

Basisfunctie	Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact
--------------	--

Elektrische eigenschappen

lokale diagnose	US1/2 Voedingsspanning led groen
	LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen
	100 Dataoverdrachtssnelheid led geel
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	6 W
overdrachtsmedium	Koper glasvezel

Voeding

voedingsspanning (DC)	24 V DC (redundant)
voedingsspanningsbereik	9 V DC ... 32 V DC
aansluiting voeding	via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm ²
rimpel	3,6 V _{tt} (binnen het toelaatbare spanningsbereik)
stroomopname typ.	250 mA (bij $U_S = 24$ V DC)

aansluitgegevens

Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	2 mm ² ... 2,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	24 ... 14
Striplengte	7 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 75 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	5 % ... 95 % (geen condens)
Luchtdruk (bedrijf)	62 kPa ... 108 kPa (tot 4160 m boven zeeniveau)
luchtdruk (opslag/transport)	62 kPa ... 108 kPa (tot 4160 m boven zeeniveau)

Toelatingen

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch



2891026

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891026>

Conformiteit/toelatingen

conformiteit	CE-conform
ATEX	II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
EU-typecertificaat	DEMKO 16 ATEX 1617X
IECEX	Ex nA nC IIC T4 Gc
IECEX-certificaat	IECEX UL 16.0093X
UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG
stoormuniteit	EN 61000-6-2

Stooremissie

normen/bepalingen	EN 61000-6-4
-------------------	--------------

Systeemeigenschappen

Functionaliteit

Basisfunctie	Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact
--------------	--

Signalering

statusindicatie	led's: U_{S1} , U_{S2} (redundante voedingsspanning), link en activiteit per poort
-----------------	---

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch



2891026

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891026>

Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC000734
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch



2891026

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891026>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	93a53eb7-2d64-4446-bc0d-2f4d1ea3a22d

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl