

BRIDGE- 5 - Brug

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900749>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Draadbrug, 3-fase, voor 5 modules van de CONTACTRON-familie met schroefaansluiting en een behuizingsbreedte van 22,5 mm, aansluitkabel: 0,3 m, met adereindhulzen



Uw voordelen

- Alleen geschikt voor CONTACTRON-series met schroefaansluiting ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Doorverbinding van 2 tot 10 modules met een breedte van max. 22,5 mm
- Aanzienlijk minder bedrading nodig
- Tot 575 V AC / 3 x 25 A

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900749
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK74Z1
Productcode	DK74Z1
GTIN	4046356528474
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	121,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	102,4 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

BRIDGE- 5 - Brug

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900749>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Draadbrug
Productfamilie	CONTACTRON
Aantal doorverbindbare modulen	5

Elektrische eigenschappen

Bedrijfsspanningsbereik	42 V AC ... 575 V AC
bedrijfsstroom	≤ 25 A

Kabel/leiding


aansluitkabelengte	0,3 m
aderdoorsnede	2,5 mm ²

BRIDGE- 5 - Brug

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900749>

Tekeningen



De afbeelding toont de variant BRIDGE- 4

BRIDGE- 5 - Brug

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900749>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900749>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.A*30.B.01082



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Toelatings-ID: E228652



UL Listed

Toelatings-ID: E228652

BRIDGE- 5 - Brug

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900749>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl