

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Frontadapter




2900889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900889>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

VARIOFACE-frontadapter voor Inline-HD-kaarten, voor de overdracht van 8 digitale signalen



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900889
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK231P
Productcode	DK231P
GTIN	4046356545075
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	26,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27,2 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	DE

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Frontadapter



2900889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900889>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Frontadapter
Productfamilie	VARIOFACE

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
stroom (per kanaal)	≤ 1 A

lucht- en kruipwegen

Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

ondersteunde besturing PHOENIX CONTACT Inline

Geschikte I/O-kaart	IB IL 24 DO8/HD-PAC
	IB IL 24 DI8/HD-PAC

aansluitgegevens

Aansluiting 1 (besturingsniveau)

Aansluitmethode	Connectoraansluiting
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	8

Aansluiting 2 (veldniveau)

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60603-13
Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	14
steekcycli	> 50
Rastermaat	2,54 mm

Afmetingen

Artikelformaat

Breedte	11 mm
Hoogte	66,5 mm
diepte	41,92 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Frontadapter



2900889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900889>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Module)	IP00
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 50 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montage

montagetechniek	steekmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---


FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Frontadapter

2900889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900889>



Tekeningen



Aansluitschema FLKM 14-PA-INLINE/DIO8

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Frontadapter

2900889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900889>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca