

FL SFP SX - Interfacemoduul

2891754

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891754>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 1 km met een golflengte van 850 nm.



Productbeschrijving

SFP-moduul met een overdrachtssnelheid van 1000 Mbit/s bij een golflengte van 850 nm en een maximale overdrachtslengte van 1 km.

Uw voordelen

- MSA-conform

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2891754
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN613
Productcode	DNN613
GTIN	4046356166782
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	28,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	28,8 g
Douanetariefnummer	85176200
Land van herkomst	TW

FL SFP SX - Interfacemoduul



2891754

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891754>

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	13,7 mm
Hoogte	8,95 mm
lengte	56,5 mm

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Materiaal

materiaal behuizing	metaal
---------------------	--------

Montage

montagetechniek	inschuifeenheid in SFP-slot
-----------------	-----------------------------

Interfaces

Ethernet glasvezel

Aansluitmethode	LC
overdrachtssnelheid	1 GBit/s
min. zendvermogen	-9 dBm
max. zendvermogen	-4 dBm
min. ontvangergevoeligheid	-17 dBm
max. ontvangergevoeligheid	-3 dBm
overdrachtsmedium	multimode glasvezel
overdrachtsslengte	275 m (glasvezel 62,5/125 µm (OM1))
	550 m (glasvezel 50/125 µm (OM2))
	1000 m (glasvezel 50/125 µm (OM3))
	1000 m (glasvezel 50/125 µm (OM4))
golflengte	850 nm
signaal-led's	afhankelijk van het Factoryline-moduul
Aantal kanalen	1 (LC multimode)

Artikeleigenschappen

Producttype	SFP-moduul
bouwworm	Factoryline-modulen met SFP-slot
MTTF	667 jaren (Telcordia SR-332, Temperature Factor bij 40 °C = 1, Stress Factor bij 50% = 1, Environmental Factor = 1)
formaat	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Signalering

statusindicatie	via Factoryline-moduul
-----------------	------------------------

Elektrische eigenschappen

stroomopname	240 mA
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,8 W
overdrachtsmedium	glasvezel

Voeding

voedingsspanning	3,3 V (via Factoryline Switch)
aansluiting voeding	via SFP-slot
stroomopname maximaal	240 mA
stroomopname	240 mA

aansluitgegevens

Aansluitmethode	om in te schuiven in SFP-slot
-----------------	-------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 75 °C (geen condens)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C (geen condens)
Behuizingstemperatuur	max. 85 °C (Bedrijf)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 95 % (geen condens)
trillingen (bedrijf)	volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz
Luchtdruk (bedrijf)	86 kPa ... 108 kPa (1500 m boven zeeniveau)
luchtdruk (opslag/transport)	66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau)

Normen en bepalingen

normcode	Veiligheid van laserapparatuur
normen/bepalingen	IEC 60825

FL SFP SX - Interfacemoduul



2891754

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891754>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891754>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E140403



UL Recognized
Toelatings-ID: E140403



DNV GL
Toelatings-ID: TAA00000YV



LR
Toelatings-ID: LR22250919TA



NK
Toelatings-ID: TA24215M



BV
Toelatings-ID: 48146_B1 BV



BSH
Toelatings-ID: Nr. 966



RINA
Toelatings-ID: ELE014724XG001



ABS
Toelatings-ID: 21_2066186_1_PDA

FL SFP SX - Interfacemoduul

2891754

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891754>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 9.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl