

RIF-0-BPT/21 - Relaissockel

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900958>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaissockel RIF-0..., voor miniatuurvermogensrelais met 1 wisselcontact of contourgelijke solid-state-relais, push-in-aansluiting, voor montage op NS 35/7,5

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900958
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6521
Productcode	DK6521
GTIN	4046356733014
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	21,432 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	20 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaissockel
Productfamilie	RIFLINE complete

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	250 V AC/DC (Contactzijde)
nominale stroom I_N	max. 8 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
beveiligingsschakeling	Vrijloopdiode

Ingangsgegevens

Ingangsspanningsbereik	12 V DC ... 24 V DC
------------------------	---------------------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
Aderdoorsnede AWG	24 ... 16

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
Hoogte	93 mm
diepte	78 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V2 (Behuizing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

RIF-0-BPT/21 - Relaissokkel

2900958


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900958>



Inbouwpositie	willekeurig
---------------	-------------

Tekeningen

schakelschema



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900958>



CSA

Toelatings-ID: 76787



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 113228



EAC

Toelatings-ID: RU D-DE.B*00573/18

DNV

Toelatings-ID: TAA000018V

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	24c06b55-f1a6-4d06-9929-5f63500f22be