

BC 17,6 BS U11 KMGY - Blindstop

2896186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896186>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, Blindstop voor niet-gebruikte aansluitpunten (U11), breedte: 17,6 mm, hoogte: 27,27 mm, diepte: 11,05 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Uw voordelen

- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2896186
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	ACHBAZ
Productcode	ACHBAZ
GTIN	4046356096584
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,158 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,881 g
Douanetarifnummer	84879090
Land van herkomst	DE

BC 17,6 BS U11 KMGY - Blindstop

2896186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896186>



Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Blindstop
Behuizingstype	DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
Behuizingsserie	BC
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Breedte	17,6 mm
Hoogte	27,27 mm
diepte	11,05 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	lichtgrijs (RAL 7035)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PC
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Versnelling	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as

Gloeidraadtest

testspecificatie	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
temperatuur	850 °C
inwerkingsduur	30 s

mechanische bestendigheid/valtrommel

testspecificatie	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
valhoogte	50 cm
frequentie	50

Schokken

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
------------------	---

BC 17,6 BS U11 KMGY - Blindstop



2896186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896186>

schokvorm	halfsinus
Versnelling	15g
schokduur	11 ms
Aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)

beschermklasse (IP-code)

testspecificatie	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------	-----------------------------------

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	95 %

Montage

montagetechniek	Vergrendeling met bovenste behuizingsdeel
-----------------	---

BC 17,6 BS U11 KMGY - Blindstop

2896186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896186>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896186>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

BC 17,6 BS U11 KMGY - Blindstop

2896186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896186>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 17,6 BS U11 KMGY - Blindstop

2896186

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2896186>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl