


# FL COUPLER SC-DUPLEX - Lichtgeleiderkabel-koppeling



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901788>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Koppeling, SC-duplex/SC-duplex, te gebruiken voor multimode en singlemode glasvezel, PCF- en polymeervezel

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2901788       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNACG        |
| Productcode                             | ABNIDA        |
| GTIN                                    | 4046356633468 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,1 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,14 g       |
| Douanetariefnr                          | 85367000      |
| Land van herkomst                       | CH            |

# FL COUPLER SC-DUPLEX - Lichtgeleiderkabel-koppeling

2901788

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901788>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Producttype          | Dataconnector                        |
| toepassing           | Lichtgeleiderkabel-koppeling         |
| sensortype           | Ethernet                             |
| aantal polen         | 2                                    |
| stekerbeeld          | SC-Duplex overeenkomstig IEC 61754-4 |
| Aantal steekplAatsen | 1                                    |
| Aantal steekplAatsen | 2                                    |


### Elektrische eigenschappen

|         |          |
|---------|----------|
| Demping | < 0,2 dB |
|---------|----------|

### aansluitgegevens

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Aansluitmethode | Koppeling |
|-----------------|-----------|

### Afmetingen

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 35 mm                                                                                |
| Hoogte     | 9,3 mm                                                                               |
| diepte     | 27,4 mm                                                                              |

### Mechanische kengetallen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| diameter geleiderhuls | 2,50 mm |
|-----------------------|---------|

### Materiaal

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                |
| materiaal geleiderhuls             | zirkonia-keramiek |
| materiaal behuizing                | Kunststof         |

### Kabel/leiding

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kabeltype | glasvezel |
|-----------|-----------|

### Lichtgeleiderkabel

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Aantal vezels | 2                             |
| vezeltype     | Glasvezel multimode 50/125 µm |
| Demping       | ≤ 0,2 dB                      |

### Mechanische eigenschappen

# FL COUPLER SC-DUPLEX - Lichtgeleiderkabel-koppeling



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901788>

## Mechanische gegevens

|            |        |
|------------|--------|
| steekcycli | ≥ 1000 |
|------------|--------|

## Kengetallen

|         |          |
|---------|----------|
| Demping | < 0,2 dB |
|---------|----------|

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| beschermklasse                          | IP20             |
|                                         | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage)          | -5 °C ... 50 °C  |
| bestendigheid tegen UV-straling         | nee              |



# FL COUPLER SC-DUPLEX - Lichtgeleiderkabelkoppeling

2901788

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901788>

## Tekeningen

Maatschets



# FL COUPLER SC-DUPLEX - Lichtgeleiderkabel-koppeling



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901788>

## Classificaties

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# FL COUPLER SC-DUPLEX - Lichtgeleiderkabel-koppeling



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901788>

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)