

RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel

2903265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903265>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Antennekabel, buitendiameter: 5 mm, kern: massief, demping: 0,9 / 1,3 / 2,0 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: N (male) -> RSMA (male), kabellengte: 2 m



Productbeschrijving

Coaxantenne-adapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω , 2,0 m

Uw voordelen

- Geringe demping
- UV-bestendig
- Voor outdoor-toepassing

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903265
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC6A3
Productcode	DNC6A3
GTIN	4046356743457
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	109,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	108 g
Douanetariefnummer	85442000
Land van herkomst	US

RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel

2903265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903265>



Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype

Coaxkabel

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik

0,3 GHz ... 6 GHz

impedantie

50 Ω

aansluitgegevens

Aansluitmethode

RSMA (male)

Aansluitmethode

N (male)

Materiaal

buitenmantel, materiaal

PE

Kabel/leiding

kabellengte

2 m

Kabeltype

195

kabelbuitendiameter

4,95 mm

buitenmantel, materiaal

PE

buitenmantel, kleur

zwart

buigradius continu

12,70 mm

868 / 900 MHz

0,9 dB

2,4 GHz

1,4 dB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

CE

Certificaat

CE-conform

RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel

2903265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903265>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	0a7a303f-00bb-444b-8e91-660645eba039