

VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC - Actief moduul



2904576

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904576>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

VARIOFACE Professional, digitaal ingangsmoduul met acht kanalen, elk met een steekbaar maakcontact-miniaturrelais, voor 120 VAC



Uw voordelen

- Geringe bouwbreedtes van slechts 92,7 mm
- Led-statusindicatie per signaalcircuit en voedingsspanning
- Steekbare miniaturrelais met steeds één maakcontact

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2904576
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	DK2141
GTIN	4046356948876
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	330,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	99,99 g
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduul
Productfamilie	VARIOFACE Professional
aantal kanalen	8
Bedrijfstoestand	100 % ED
Levensduur mechanisch	2x 10 ⁷ schakelingen

Elektrische eigenschappen

ondersteunde besturing SIEMENS S7-1500

Geschikte I/O-kaart	6ES7521-1BH00-0AB0
	6ES7521-1BH50-0AA0
	6ES7521-1BL00-0AB0

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Geschikte I/O-kaart	1756-IB32
	1756-IN16
	1756-IB16
	1756-IC16

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5

Geschikte I/O-kaart	1771 IBN
	1771 OBN

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY SLC 500

Geschikte I/O-kaart	1746 IB 32
---------------------	------------

ondersteunde besturing GE-FANUC RX3i

Geschikte I/O-kaart	IC694MDL754
	IC694MDL660

ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200

Geschikte I/O-kaart	TC-IDD 321
	TC-ODD 321

ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q

Geschikte I/O-kaart	QX81
	QY81P
	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QX71
	QX72

VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC - Actief moduul



2904576

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904576>

	QY41P
	QY42P
	QY71
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P

ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC L

Geschikte I/O-kaart	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	120 V AC ± 10 % (voeding, 2 A)
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op U_N	0,9 ... 1,1
Ingangsspanningsbereik	108 V AC ... 132 V AC
typische ingangsstroom bij U_N	3,5 mA (per kanaal)
aanspreektijd typ.	6 ms
afvaltijd typ.	15 ms
beveiligingsschakeling	Vrijloopdiode; Vrijloopdiode
bedrijfsspanningsindicatie	led groen
statusindicatie / kanaal	led geel

Uitgangsgegevens

schakelen

Type contactswitch	1 maakcontact
Contactmateriaal	AgSnO, hardverguld
Schakelspanning maximaal	24 V DC
	24 V DC
schakelspanning minimaal	100 mV (10 mA)
continue grensstroom	50 mA
schakelstroom minimaal	1 mA
fouterkenning (aderbreuk / kortsluiting)	nee

aansluitgegevens

besturingsniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Striplengte	8 mm
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	14

VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC - Actief moduul



2904576

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904576>

Rastermaat	2,54 mm
------------	---------

veldniveau

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	8 mm
aantal polen	14
Aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Signalering

statusindicatie aanwezig	ja
--------------------------	----

Afmetingen

Breedte	92,7 mm
Hoogte	109,8 mm
diepte	63 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	DIN EN 50178
---------------------	--------------


Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen



VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC - Actief moduul

2904576

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904576>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl