

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Interfacemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905273>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

16-kanaals moduul voor Honeywell C300 digitale kaarten met scheiding, testpunten, 1A zekeringen en statusindicatie.



Uw voordelen

- Deze VARIOFACE-modulen worden toegepast in combinatie met de betreffende frontadapters
- UM-PRO-behuizing
- Per kanaal vrijschakelen met testpunten
- LED-indicatie, zekering defect
- Per kanaal schermaansluiting
- Per kanaal, steekbare zekering 1 A
- Railmontage, met aardingsklem
- Digitale module met schermaansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2905273
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	DK218H
Productcode	DK218H
GTIN	4046356947107
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	475,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	468,8 g
Douanetariefnummer	85371098
Land van herkomst	US

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Interfacemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905273>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduul
Productfamilie	VARIOFACE
aantal polen	37
aantal kanalen	16

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	24 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
max. totaalstroom voeding	4 A (via D-SUB)

ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Geschikte I/O-kaart	TDIL01
	TDIL11

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	schroefaansluiting met messcheiding
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M 3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

besturingsniveau

Aansluitmethode	D-SUB-stiftconnector
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	37

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	ja, bij zekeringuitval

Afmetingen

Artikelaafmetingen

Breedte	104 mm
Hoogte	142,3 mm
diepte	79 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Interfacemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905273>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 75 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---


UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Interfacemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905273>

Tekeningen



UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Interfacemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905273>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Interfacemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905273>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	cbd26852-cc5f-4218-926d-4beb1c6e08e7

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl