

ME B-17,5 MSTBO BK - Blindstop

2909620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909620>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing, Blindstop voor niet-gebruikte aansluitpunten (MSTBO), breedte: 15 mm, hoogte: 19,05 mm, diepte: 12,3 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)

Uw voordelen

- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2909620
Verpakkingseenheid	200 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	200 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ACHAAZ
Productcode	ACHAAZ
GTIN	4017918405168
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,025 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,845 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

ME B-17,5 MSTBO BK - Blindstop

2909620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909620>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Blindstop
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	ME
Productfamilie	ME 17,5..
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Breedte	15 mm
Hoogte	19,05 mm
diepte	12,3 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
CTI volgens IEC 60112	600
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Versnelling	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as

Gloeidraadtest

testspecificatie	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
temperatuur	850 °C
inwerkingsduur	30 s

warmtebestendigheid/kogeldruktest

testspecificatie	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
temperatuur	125 °C
Testduur	1 h
kracht	20 N

mechanische bestendigheid/valtrommel

testspecificatie	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
------------------	-------------------------------------

ME B-17,5 MSTBO BK - Blindstop



2909620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909620>

valhoogte	50 cm
frequentie	10

Schokken

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
schokvorm	halfsinus
Versnelling	15g
schokduur	11 ms
Aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)

beschermklasse (IP-code)

testspecificatie	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------	-----------------------------------

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Montage

montagetechniek	Vergrendeling
-----------------	---------------

ME B-17,5 MSTBO BK - Blindstop

2909620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909620>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909620>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

ME B-17,5 MSTBO BK - Blindstop

2909620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909620>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME B-17,5 MSTBO BK - Blindstop

2909620

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909620>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl