

PLC-BSP-120UC/21-21 - Relaissokkel



2912471

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2912471>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



14 mm PLC-basisklem met veerdrukaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 120 V AC/DC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2912471
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	DK6222
GTIN	4046356050883
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	51,93 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	51,93 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaissokkel
Productfamilie	PLC-INTERFACE
toepassing	Universeel
inbegrepen in de set	2912549 PLC-RSP-120UC/21-21 2912617 PLC-RSP-120UC/21-21AU
Bedrijfstoestand	100 % ED

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	120 V AC/DC
beveiligingsschakeling	bruggelijkrichter
Nominale ingangsspanning U_N	120 V AC/DC

aansluitgegevens

Ingangszijde

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Uitgangszijde

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Afmetingen

Breedte	14 mm
Hoogte	80 mm
diepte	94 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V0 (Behuizing)
--	----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

PLC-BSP-120UC/21-21 - Relaissokkel



2912471

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2912471>

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl