

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 - Relaismodule



2903292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903292>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 3 wisselcontacten. Ingangsspanning: 230 V AC

Productbeschrijving

De steekbare elektromechanische en solid-state-relais van de productfamilie RIFLINE complete zijn, evenals de basissokkel conform UL 508 recognized toegelaten. De overeenkomstige toelatingen kunnen opgeroepen worden bij de betreffende afzonderlijke componenten.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903292
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	DK652B
Productcode	DK652B
GTIN	4046356732741
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	176,09 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	175 g
Douanetariefnnummer	85364900
Land van herkomst	DE

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 - Relaismodule



2903292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903292>

Set bestaat uit

RIF-3-BPT/3X21 - Relaissokkel

2900938

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900938>



Relaissokkel RIF-3..., voor octaalrelais met 3 wisselcontacten, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5

REL-OR3/L-230AC/3X21 - Enkel relais

2903696

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903696>



Steekbaar octaalrelais met vermogenscontacten, 3 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, ingangsspanning: 230 V AC

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 - Relaismodule

2903292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903292>



RIF-V-120-230 UC - Insteekmodule

2900948

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900948>



Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor, ingangsspanning: 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

RIF-RH-3 - Bevestigingsbeugel

2900955

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900955>



Relaisbevestigingsbeugel, met opnamemogelijkheid voor coderingsmateriaal, geschikt voor relaissokkels RIF-3, voor octaalrelais

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaismoduul
Productfamilie	RIFLINE complete
toepassing	Universeel
Bedrijfstoestand	100 % ED
Levensduur mechanisch	ca. 2×10^7 schakelingen

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	Basisisolatie
Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2

Onderhoudsstatus gegevens

datum laatste dataonderhoud	20.03.2025
-----------------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	3 W
Testspanning (Wikkeling/contact)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact)
Testspanning (contact/contact)	2 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., contact/contact)
Nominale isolatiespanning	250 V AC
test-stootspanning	4 kV

Ingangsgegevens

Spoelzijde

Nominale ingangsspanning U_N	230 V AC
Ingangsspanningsbereik	195,5 V AC ... 253 V AC (20 °C)
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op U_N	zie diagram
Netfrequentie	50/60 Hz
Schakelgedrag van de aandrijving	monostabiel
Aandrijving (poling)	op polen aangesloten
typische ingangsstroom bij U_N	13 mA
aanspreektijd typ.	5 ms ... 15 ms
afvaltijd bereik typ.	5 ms ... 20 ms
spoelspanning	230 V AC
beveiligingsschakeling	Varistor
bedrijfsspanningsindicatie	led geel

Uitgangsgegevens

schakelen

Type contactswitch	3 wisselcontacten
type schakelcontact	Enkelvoudig contact

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 - Relaismodule



2903292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903292>

Contactmateriaal	AgNi
Schakelspanning maximaal	250 V AC/DC
schakelspanning minimaal	10 V (24 mA)
Continue grensstroom	6 A (zie diagram)
inschakelstroom maximaal	30 A (20 ms, maakcontacten)
schakelstroom minimaal	10 mA (24 V)
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal	144 W (24 V DC)
	124 W (48 V DC)
	108 W (60 V DC)
	52 W (110 V DC)
	48 W (220 V DC)
	1500 VA (250 V AC)
Gebruikscategorie CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC15, 1,5 A/240 V (maakcontact)
	DC13, 2 A/240 V (maakcontact)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem)
Aderdoorsnede AWG	26 ... 16 (massief)
	26 ... 16 (flexibel)

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	40 mm
Hoogte	103 mm
diepte	90 mm

Boorgat

Diameter	3,2 mm
----------	--------

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V2 (Behuizing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Relaissokkel)	IP20 (Relaissokkel)
beschermklasse (relais)	RT I (Relais)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 50 °C

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 - Relaismodule



2903292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903292>

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normen en bepalingen


normen / bepalingen	IEC 60947-5-1
---------------------	---------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen


diagram




① DC coil (observe contact derating)

② AC coil (observe contact derating)

Bedrijfsspanningsbereik




Afschakelvermogen



Contact-derating

diagram




250 V AC, ohmic load

Elektrische levensduur

diagram



Levensduur-reductiefactor



Toelaatbare luchtvochtigheid voor het bedrijf en de opslag.


De maximaal toegestane omgevingstemperatuur volgens het datablad moet in acht worden genomen.

Bereik A: ijsvorming bij omgevingstemperaturen $\leq 0\text{ °C}$ moet worden verhinderd

Bereik B: condens bij omgevingstemperaturen $> 0\text{ °C}$ moet worden verhinderd

Op 30 volledige dagen, natuurlijk over het jaar verspreid, is bij een omgevingstemperatuur van $\leq 25\text{ °C}$ een luchtvochtigheid van 95 % toegestaan.

schakelschema



AC-spoel

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 - Relaismodule



2903292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903292>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903292>



CSA

Toelatings-ID: 76787



EAC

Toelatings-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



CCC

Toelatings-ID: 2024010303656842

DNV

Toelatings-ID: TAA000018V

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 - Relaismodule



2903292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903292>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl