

EMG 17-LG - Elektronikabehuizing

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946078>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Elektronicabehuizing, met universele voet, voor montage van een printplaat, zonder schroefaansluitklemmen en afdekkap, raster: 5,0 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2946078
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHCBA
Productcode	ACHCBA
GTIN	4017918082031
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,94 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	17 g
Douanetariefnummer	84879090
Land van herkomst	DE

EMG 17-LG - Elektronikabehuizing

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946078>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Complete behuizing
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	EMG
Productfamilie	EMG
bouwworm	onderste behuizingsdeel, optioneel afneembare afdekkap
aantal polen	6
Rastermaat	5 mm
inbegrepen in de set	2942988 EMG 17-LG/SET
uitvoering	Onderste en bovenste deel, met universele voet

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	17,5 mm
Bouwhoogte	47,5 mm
hoogte NS 35/7,5	47,5 mm
diepte	75 mm
lengte	75 mm
Rastermaat	5 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	polycarbonaat, glasvezelversterkt
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

EMG 17-LG - Elektronica behuizing

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946078>



Tekeningen

Maatschets




1 = bovenzijde printplaat B = moduulbreedte

EMG 17-LG - Elektronica behuizing

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946078>



Raster: 5 mm

a = bruikbaar oppervlak in de afdekkap 38 mm

b = bruikbaar oppervlak in de behuizing 45 mm

EMG 17-LG - Elektronikabehuizing

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946078>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl