

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908731>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing, onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met FE-contact, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 17,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, aantal polen dwarsverbinding: 10, busconnector: 10 parallelle contacten

Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap
- Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
- Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails
- Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2908731
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ACHAAB
Productcode	ACHAAB
GTIN	4017918160654
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	47,96 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	47,96 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
Advies	Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud)

Artikeleigenschappen


Producttype	onderste behuizingsdeel
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	ME
Productfamilie	ME 17,5..
bouwvorm	onderste behuizingsdeel met ventilatiesleuven, noodzakelijk ter completering van de afdekking van het moduul
Ventilatieopening aanwezig	ja

Elektrische eigenschappen

Eigenschappen

nominale stroom I_N	8 A (parallele contacten)
Nominale spanning (III/3)	63 V
teststootspanning (III/3)	1,5 kV
nominale spanning (III/2)	150 V
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
Nominale spanning (II/2)	300 V
teststootspanning (II/2)	2,5 kV

Afmetingen

Maatschets	
Rastermaat	3,81 mm
Breedte [b]	17,6 mm
Hoogte [h]	99 mm
Printplaatontwerp	
Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm

Materiaal

Materiaal - kontakt

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908731>

materiaal contact	Cu-legering
Oppervlakte-toestand	Verguld

Materiaal - behuizing

Kleur (Behuizing)	groen (6021)
Isolatiemateriaal	PA
isolatiemateriaalgroep	I
CTI volgens IEC 60112	600
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Connectoren

Aansluiting 1

Isolatiemateriaal	PA
CTI volgens IEC 60112	600

Elektrische tests

Lucht- en kruipwegen |

testspecificatie	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep	I
nominale isolatiespanning (III/3)	63 V
Nominale stootspanning (III/3)	1,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3)	0,8 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3)	1,6 mm
nominale isolatiespanning (III/2)	150 V
Nominale stootspanning (III/2)	2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2)	1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2)	0,8 mm
nominale isolatiespanning (II/2)	300 V
Nominale stootspanning (II/2)	2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2)	1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2)	1,5 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
Omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Gegevens printplaat

Aantal printplaatbevestigingen	1
--------------------------------	---

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908731>

Type printplaatbevestiging	Inschuiven (optionele vergrendeling door trekblokkering printplaat)
printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage


montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton

Tekeningen

Maatschets



Schematische afbeelding ter illustratie van de afmetingen van het artikel. De afbeelding toont niet het gewenste product. Zie voor meer bijzonderheden de producttekeningen onder tabblad "Downloads".

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908731>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908731>

 cUL Recognized Toelatings-ID: FILE E 60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	300 V	8 A	-	-
D				
	300 V	8 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: FILE E 60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	300 V	8 A	-	-
D				
	300 V	8 A	-	-

ME 17,5 UT/FE BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel



2908731

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908731>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2908731

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908731>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl