

VL FPM 15 - Monitor

2913017

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2913017>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



15"-LCD-plat beeldscherm (38,1 cm) met resistief touchscreen. Met twee USB-aansluitingen aan de achterzijde.

Productbeschrijving

Valueline®-platte beeldschermen kunnen overal worden gebruikt waar het beeldscherm verder verwijderd moet worden opgesteld. Ze kunnen in een behuizing (frontplaatmontage) geïnstalleerd of op een VESA-houder worden bevestigd. De VL FPM...-platte beeldschermen kunnen met elke Valueline-box-IPC of met elke computer met VGA- resp. DVI-interface worden gebruikt.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2913017
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRBAAD
Productcode	DRBAAD
GTIN	4046356662260
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,4 kg
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,4 kg
Douanetarifnummer	85299096
Land van herkomst	TW

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Monitor
-------------	---------

Computergegevens

processor	zonder processor
Besturingssysteem	zonder besturingssysteem
werkgeheugen	zonder werkgeheugen
Datageheugen	zonder datageheugen
Koeling	passief
steekplaatsen	zonder steekplaats

Display

displaytype	38.1 cm / 15"-TFT
Beeldschermresolutie	1024 x 768 Pixel (XGA)
touch-technologie	analoog-resistief (polyester)
Type verlichting display	CCFL
helderheid	350 cd/m ² typisch (regelbaar)
MTBF	> 50000 h
kleurenpalet	16,2 miljoen kleuren

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanning	24 V DC (typ.)
voedingsspanningsbereik	19,2 V DC ... 28,8 V DC
voeding	24 V DC $\pm$ 20 %
stroomopname maximaal	1,09 A (24 V DC)

Interfaces

interfaces	1x USB 1.1, Typ A
	1x USB 2.0, Typ A
monitoruitgang	1x DVI-D
	1x VGA
Netwerk	zonder netwerk

Afmetingen

Buitenafmeting

breedte / Hoogte / Diepte	410 mm / 309 mm / 47 mm (Met omlijsting)
---------------------------	--

Inbouwmaat

breedte / Hoogte / inbouwdiepte	386,6 mm / 285 mm / (Wanduitsparing)
---------------------------------	--------------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

VL FPM 15 - Monitor



2913017

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2913017>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 55 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	5 % ... 95 %
schokken	15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27
trillingen (bedrijf)	DIN EN 60068-2-6

Montage

montagetechniek	montage in wanduitsparing of VESA-houder
-----------------	--

VL FPM 15 - Monitor

2913017

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2913017>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211509
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---