

PT 2X1-BE/FM - Basiselement overspanningsbeveiliging




2920036

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2920036>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Basiselement voor de opname van een beveiligingsstekker met statusindicatie voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal.



Uw voordelen

- Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
- Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
- Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingsstekker
- Eenvoudige koppeling met de controleruimte door potentiaalvrij meldcontact

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2920036
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL2112
Productcode	CL2112
GTIN	4046356154093
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	55 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	49,399 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	DE

PT 2X1-BE/FM - Basiselement overspanningsbeveiliging



2920036

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2920036>

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Bij toepassing van de basiselementen PT ...-BE/FM zijn de aansluitingen 9/10 (GND) direct via de metalen montagevoet met de montagerail verbonden.
------------------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Basiselement
Productfamilie	PLUGTRAB PT
bouwvorm	Basiselement, railmontage
aantal polen	2

Elektrische eigenschappen


Weergave / afstandsmelding

max. bedrijfsspanning $U_{\max}$ AC	250 V AC
max. bedrijfsstroom $I_{\max}$	0,2 A (250 V AC)
	0,2 A (220 V DC)
	1 A (60 V AC)
	1 A (60 V DC)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	0,8 Nm
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	17,5 mm
Hoogte	90 mm
diepte	51,7 mm
Deeleenheid	1 TE
Breedte compleet module	17,7 mm
hoogte compleet moduul	90 mm
Diepte compleet module	65,5 mm

PT 2X1-BE/FM - Basiselement overspanningsbeveiliging



2920036

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2920036>

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V-0

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

beveiligingsschakeling

signaalrichting	Shield-Earth Ground
-----------------	---------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	40 °C ... 85 °C

Montage

montagetechniek	montagerail: 35 mm
-----------------	--------------------


PT 2X1-BE/FM - Basiselement overspanningsbeveiliging

2920036

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2920036>

Tekeningen

Maatschets



De afbeelding toont de complete schakelaar, bestaande uit basiselement en steker

PT 2X1-BE/FM - Basiselement overspanningsbeveiliging



2920036

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2920036>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2920036>



DNV GL

Toelatings-ID: TAE00001N6



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 138168

PT 2X1-BE/FM - Basiselement overspanningsbeveiliging



2920036

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2920036>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 2X1-BE/FM - Basiselement overspanningsbeveiliging



2920036

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2920036>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl