

EMG 45-DIO 8E/LP - Diodemoduul

2954798

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954798>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Lampentestmoduul, elke 2 dioden met gemeenschappelijke kathode, uitvoering: 4-parig, individueel geschakeld

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2954798
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK66M1
Productcode	DK66M1
GTIN	4017918085131
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	82,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	82,7 g
Douanetariefnummer	85411000
Land van herkomst	DE

EMG 45-DIO 8E/LP - Diodemoduul

2954798

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954798>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Lampentestmoduul
Isolatie-eigenschappen	
Vervuilingsgraad	2

Ingangsgegevens

Diode

beschrijving van de ingang	8 dioden, elke 2 dioden met gemeenschappelijke kathode, uitvoering: 4-parig, individueel geschakeld
diodetype	1 N 4007
bedrijfsspanning maximaal U_{max}	250 V AC
piekspanning per diode	1300 V
sperstroom per diode	$\leq 5 \mu A$
doorlaatspanning per diode	ca. 0,8 V
doorlaatstroom per diode	0,7 A (bij enkelvoudige belasting) 0,4 A (bij gelijktijdige belasting)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Breedte	45 mm
Hoogte	75 mm
diepte	55 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Toelatingen

CE

EMG 45-DIO 8E/LP - Diodemoduul



2954798

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954798>

Certificaat	CE-conform
Opmerking	bovendien EN 61326

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

EMG 45-DIO 8E/LP - Diodemoduul


2954798

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954798>



Tekeningen

schakelschema



EMG 45-DIO 8E/LP - Diodemoduul

2954798

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954798>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954798>



EAC

Toelatings-ID: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 45-DIO 8E/LP - Diodemoduul

2954798

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954798>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 9.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

EMG 45-DIO 8E/LP - Diodemoduul

2954798

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954798>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	83ae160f-893d-4ecc-9b8f-0ad1a8a19494

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl