

UM-EC28-R - Interfacemodul

2956709

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2956709>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Interfacemodule, aansluiting 1: schroefaansluiting, aansluiting 2: ELCO-connector 1x 28-polig (Stiftconnector, type 8027, rechts)



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2956709
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK2186
Productcode	DK2186
GTIN	4017918085926
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	289,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	272,78 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduul
aantal polen	28
Bedrijfstoestand	100 % ED

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Max. toelaatbare bedrijfsspanning	250 V AC/DC
Max. toelaatbare stroom	3 A (per ader)
max. toelaatbare totaalstroom	84 A

lucht- en kruipwegen

Nominale isolatiespanning	260 V
test-stootspanning	2,5 kV

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

besturingsniveau

Aansluitmethode	ELCO-connector
bouwworm	Serie 8027
polarisatie	1-1
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	28
Opmerking	Stiftconnector, type 8027, rechts

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Artikelafmetingen

UM-EC28-R - Interfacemodul

2956709

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2956709>



Breedte	110,1 mm
Hoogte	111,8 mm
diepte	55,8 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
isolatiemateriaal behuizingen	onversterkt polyamide PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54 (Inbouwpositie)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	EN 60664-1
---------------------	------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Tegen aanliggende modules (in de richting van de montagerail) is een basisisolatie geboden.
Aanwijzing voor de bediening	Controleer of de voedingsspanning van het apparaat over een gezamenlijk referentiepotentiaal beschikt.
Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.


UM-EC28-R - Interfacemodul

2956709

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2956709>



Tekeningen



UM-EC28-R - Interfacemodul

2956709

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2956709>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl