

EMG 12-OV-230AC/240AC/1 - Solid-state-relaismodule



2948872

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2948872>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vermogens-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 230 V AC, uitgang: 24-280 V AC/max. 1 A

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2948872
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	DK61C3
GTIN	4017918083540
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	50,68 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	50,68 g
Land van herkomst	DE

EMG 12-OV-230AC/240AC/1 - Solid-state-relaismodule



2948872

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2948872>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Solid-state-relaismodule
toepassing	Uitgangsfunctie
Bedrijfstoestand	100 % ED

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	Basisisolatie
----------	---------------

Onderhoudsstatus gegevens

datum laatste dataonderhoud	15.09.2025
-----------------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Testspanning (ingang-uitgang)	3,5 kV AC (ingang-uitgang)
-------------------------------	----------------------------

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	230 V AC
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op U_N	0,8 ... 1,05
Ingangsspanningsbereik	184 V AC ... 241,5 V AC
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op U_N	$\leq 0,29$
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op U_N	$\geq 0,8$
typische ingangsstroom bij U_N	3 mA
inschakeltijd typ.	24 ms (maximaal een halve periode - spanningsnuldoorgang)
uitschakeltijd typ.	maximaal een halve periode - stroomnuldoorgang
statusindicatie	led (geel)
beveiligingsschakeling	polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode overspanningsbeveiliging; Varistor
overdrachtsfrequentie	10 Hz

Uitgangsgegevens

Type digitale uitgang	elektronisch
nominale uitgangsspanning	240 V AC
uitgangsspanningsbereik	24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
Continue grensstroom	1 A (zie deratingcurve)
belastingsstroom minimaal	50 mA
lekstroom	2,5 mA
stootstroom	125 A ($t = 10$ ms)
fasehoek $\cos \phi$ min.	0,5
grensstroomintegraal	$78 \text{ A}^2\text{s}$ ($I^2 \times t$ bij $t = 10$ ms)
piekspanning	600 V (periodieke piekspanning)
spanningsverlies bij max. continue grensstroom	$\leq 1,5$ V
uitgangsschakeling	2-draads, massavrij
beveiligingsschakeling	RC-circuit; RC-circuit

EMG 12-OV-230AC/240AC/1 - Solid-state-relaismodule



2948872

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2948872>

aansluitgegevens

Ingangszijde

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Uitgangszijde

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Breedte	12,5 mm
Hoogte	75 mm
diepte	102 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	EN 50178

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw z. tussenafstand: horizontaal/niet samengebouwd: willekeurig
Inbouwpositie	willekeurig


EMG 12-OV-230AC/240AC/1 - Solid-state-relaismodule

2948872

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2948872>

Tekeningen

diagram




- ① In rows with zero spacing
- ② stand-alone device

EMG 12-OV-230AC/240AC/1 - Solid-state-relaismodule

2948872

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2948872>

schakelschema



1 = nulspanningsschakelaar

EMG 12-OV-230AC/240AC/1 - Solid-state-relaismodule



2948872

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2948872>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl