

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Diodemoduul



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2952790>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Diodemoduul, met 4 dioden, individuele schakeling, diodetype 1N 5408

Uw voordelen

- Elektrische ont koppeling van meldingen in stoormeldsystemen
- Vonkenblusdioden voor het dempen van overspanningen bij inductieve verbruikers

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2952790
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK66M1
Productcode	DK66M1
GTIN	4017918084486
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	47,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	47,25 g
Douanetariefnummer	85411000
Land van herkomst	DE

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Diodemoduul



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2952790>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Diodemoduul
Isolatie-eigenschappen	
Vervuilingsgraad	2

Ingangsgegevens

Diode	
beschrijving van de ingang	4 dioden, individuele schakeling
diodetype	1 N 5408
bedrijfsspanning maximaal U_{max}	250 V AC
piekspanning per diode	1000 V
sperstroom per diode	10 μ A
doorlaatspanning per diode	ca. 0,8 V
doorlaatstroom per diode	1,5 A (bij enkelvoudige belasting) 1 A (bij gelijktijdige belasting)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Breedte	22,5 mm
Hoogte	75 mm
diepte	55 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Toelatingen

CE	
Certificaat	CE-conform

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Diodemoduul



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2952790>

Opmerking

bovendien EN 61326

Normen en bepalingen

normen / bepalingen

DIN EN 50178

Montage

montagetechniek

Railmontage

Montage-instructie

samenbouw zonder tussenafstand

Inbouwpositie

willekeurig


EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Diodemoduul

2952790

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2952790>



Tekeningen



EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Diodemoduul

2952790

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2952790>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2952790>



EAC

Toelatings-ID: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Diodemoduul



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2952790>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 9.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	cc9fc66c-ac0d-41ca-b348-fe7b93ab8836