

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Solid-state-relaismodule



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954280>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vermogens-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 230 V AC, uitgang: 48-280 V AC/max. 3 A

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2954280
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	DK61C1
Productcode	DK61C1
GTIN	4017918084943
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	89,05 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	90 g
Douanetariefnummer	85364900
Land van herkomst	DE

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Solid-state-relaismodule



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954280>

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Solid-state-relaismodule
toepassing	Uitgangsfunctie
Bedrijfstoestand	100 % ED

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	Basisisolatie
Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2

Onderhoudsstatus gegevens

datum laatste dataonderhoud	11.08.2025
-----------------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Testspanning (ingang-uitgang)	3,5 kV AC (ingang-uitgang)
-------------------------------	----------------------------

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	230 V AC
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op U_N	0,8 ... 1,2
Ingangsspanningsbereik	184 V AC ... 276 V AC
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op U_N	$\leq 0,4$
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op U_N	$\geq 0,8$
typische ingangsstroom bij U_N	3 mA
inschakeltijd typ.	10 ms
uitschakeltijd typ.	10 ms
bedrijfsspanningsindicatie	led geel
beveiligingsschakeling	polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode overspanningsbeveiliging; Varistor
overdrachtsfrequentie	10 Hz

Uitgangsgegevens

Type contactswitch	1 maakcontact
Type digitale uitgang	elektronisch
nominale uitgangsspanning	240 V AC
uitgangsspanningsbereik	48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
Continue grensstroom	3 A (zie deratingcurve)
belastingsstroom minimaal	50 mA

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Solid-state-relaismodule



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954280>

lekstroom	4 mA (in uitgeschakelde toestand)
stootstroom	160 A (t = 10 ms)
fasehoek cos phi min.	0,5
grensstroomintegraal	128 A ² s (I ² x t bij t = 10 ms)
piekspanning	600 V (periodieke piekspanning)
spanningsverlies bij max. continue grensstroom	≤ 1 V
uitgangsschakeling	2-draads, massavrij
beveiligingsschakeling	RC-circuit; RC-circuit overspanningsbeveiliging; Varistor

aansluitgegevens

Ingangszijde

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Uitgangszijde

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Breedte	17,5 mm
Hoogte	75 mm
diepte	102 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
---------------------	-----------

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Solid-state-relaismodule



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954280>

	EN 50178
--	----------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	horizontaal


EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Solid-state-relaismodule

2954280

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954280>

Tekeningen

diagram




- ① In rows with zero spacing
- ② stand-alone device

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Solid-state-relaismodule


2954280

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954280>

schakelschema



schakelschema



EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Solid-state-relaismodule



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954280>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954280>



EAC

Toelatings-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Solid-state-relaismodule



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954280>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 17-OV-230AC/240AC/3 - Solid-state-relaismodule



2954280

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2954280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: Niet van toepassing)
SCIP	7b2abbd-c8b7-4855-9622-e6749877680b

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl