

PLC-BSP-120UC/ 1/SEN - Relaissokkel



2967154

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2967154>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



6,2 mm PLC-basisklem voor ingangsfuncties met veedrukaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, met sensor-voedingsspanningsverdeling (BB), 1 maakcontact, ingangsspanning: 120 V AC/DC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2967154
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	08
Productcode	DK6221
GTIN	4017918164287
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	27,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	25,46 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaissockel
Productfamilie	PLC-INTERFACE
toepassing	Ingangsfunctie
inbegrepen in de set	2967390 PLC-RSP-120UC/ 1AU/SEN 2967581 PLC-OSP-120UC/ 48DC/100/SEN
Bedrijfstoestand	100 % ED
mogelijke bezetting	miniaturrelais, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; miniaturptorelais, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1

Elektrische eigenschappen

beveiligingsschakeling	bruggelijkrichter
------------------------	-------------------

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	120 V AC/DC
beveiligingsschakeling	bruggelijkrichter
Nominale ingangsspanning U_N	120 V AC/DC

Uitgangsgegevens

mogelijke bezetting	miniaturrelais, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; miniaturptorelais, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1
---------------------	---

aansluitgegevens

Ingangszijde

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Uitgangszijde

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

2967154

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2967154>

Signalering

statusindicatie	LED
-----------------	-----

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
Hoogte	80 mm
diepte	94 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 55 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

PLC-BSP-120UC/ 1/SEN - Relaissokkel



2967154

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2967154>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl