


REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais



2961422

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961422>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met vermogenscontact voor hoge continuïtremen, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 230 V AC

Uw voordelen

- RT III-dicht (wasdicht)
- Tot 16 A schakelstroom

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2961422
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6931
Productcode	DK6931
GTIN	4017918937836
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	16,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15,89 g
Douanetariefnnummer	85364900
Land van herkomst	AT

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afzonderlijke relais
Bedrijfstoestand	100 % ED
Levensduur mechanisch	1x 10 ⁷ schakelingen

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	3

Onderhoudsstatus gegevens

datum laatste dataonderhoud	25.08.2025
-----------------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Levensduur elektrisch	zie diagram
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,4 W
Testspanning (Wikkeling/contact)	5 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact)

Ingangsgegevens

Spoelzijde

Nominale ingangsspanning U_N	230 V AC
Ingangsspanningsbereik	179,4 V AC ... 356,5 V AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Schakelgedrag van de aandrijving	monostabiel
Aandrijving (poling)	bipolair
typische ingangsstroom bij U_N	3 mA (50 Hz) 2,5 mA (60 Hz)
aanspreektijd typ.	3 ms ... 12 ms (fase-niveau-afhankelijk)
afvaltijdbereik typ.	2 ms ... 9 ms (fase-niveau-afhankelijk)
spoelweerstand	32500 Ω $\pm$ 15 % (bij 20 °C)

Uitgangsgegevens

schakelen

Type contactswitch	1 wisselcontact
type schakelcontact	Enkelvoudig contact
Contactmateriaal	AgNi
Schakelspanning maximaal	250 V AC/DC
schakelspanning minimaal	12 V (bij 10 mA)
Continue grensstroom	16 A
inschakelstroom maximaal	25 A (20 ms)
schakelstroom minimaal	10 mA (bij 12 V)
	384 W (bij 24 V DC)

REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais



2961422


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961422>

Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal	58 W (bij 48 V DC)
	48 W (bij 60 V DC)
	50 W (bij 110 V DC)
	80 W (bij 220 V DC)
	4000 VA (bij 250 V AC)
schakelvermogen	2 A (bij 24 V, DC13)
	0,2 A (bij 110 V, DC13)
	0,2 A (bij 250 V, DC13)
	6 A (bij 24 V, AC15)
	6 A (bij 120 V, AC15)
motorbelasting volgens UL 508	6 A (bij 250 V, AC15)
	1/2 HP, 120 V AC (maakcontact)
	1 HP, 240 V AC (maakcontact)
	1/3 HP, 120 V AC (verbreekcontact)
	3/4 HP, 240 V AC (verbreekcontact)
	1/4 HP, 200 ... 250 V AC

aansluitgegevens

Aansluitmethode	stekker / soldeeraansluiting
-----------------	------------------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	12,7 mm
Hoogte	29 mm
diepte	15,7 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
-------	----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	RT II
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais



2961422

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961422>

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	EN 50178
	EN 61810-1

Montage

Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand ($> 70\text{ °C} \geq 2,5\text{ mm}$)
Inbouwpositie	willekeurig

REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais



2961422


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961422>



Tekeningen


Maatschets






- ① DC coils
- ② AC coils

Bedrijfsspanningsbereik




Afschakelvermogen




- ① 250 V AC, ohmic load (DC coils)
- ② 250 V AC, ohmic load (AC coils)

Elektrische levensduur

diagram



Levensduur-reductiefactor bij verschillende cos phi



Toelaatbare luchtvochtigheid voor het bedrijf en de opslag.


De maximaal toegestane omgevingstemperatuur volgens het datablad moet in acht worden genomen.

Bereik A: ijsvorming bij omgevingstemperaturen $\leq 0\text{ °C}$ moet worden verhinderd

Bereik B: condens bij omgevingstemperaturen $> 0\text{ °C}$ moet worden verhinderd

Op 30 volledige dagen, natuurlijk over het jaar verspreid, is bij een omgevingstemperatuur van $\leq 25\text{ °C}$ een luchtvochtigheid van 95 % toegestaan.

schakelschema




REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais



2961422

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961422>

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Rastermaat 2,5 mm

REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais



2961422

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961422>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961422>



cUL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 228652



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 228652



EAC

Toelatings-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



VDE Zeichengenehmigung

Toelatings-ID: 40048281



VDE Zeichengenehmigung

Toelatings-ID: 40007758



cULus Recognized

Toelatings-ID: E172140

REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais



2961422

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961422>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-MR-230AC/21HC - Enkel relais



2961422

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2961422>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl