

UMK- C64M-VS - Interfacemodul

2970057

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970057>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, voor connectoren IEC 603/DIN 41612, uitvoering C, 64-polig, bezet in rij a, c, met stiftconnector, kabelbehuizing geschroefd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2970057
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK2187
Productcode	DK2187
GTIN	4017918087579
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	312 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	298 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemodul
Productfamilie	VARIOFACE
aantal polen	64
Bedrijfstoestand	100 % ED

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Max. toelaatbare bedrijfsspanning	125 V AC/DC
Max. toelaatbare stroom	rekening houden met derating
Nominale isolatiespanning	125 V
test-stootspanning	1,5 kV

aansluitgegevens

veldniveau

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

besturingsniveau

Aansluitmethode	IEC 603/DIN 41612-aansluiting
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	64

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Artikelformaat

Breedte	134,8 mm
Hoogte	77 mm
diepte	60,27 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
isolatiemateriaal behuizingen	onversterkt polyamide PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54 (Inbouwpositie)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	EN 60664-1
---------------------	------------


Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Tegen aanliggende modules (in de richting van de montagerail) is een basisisolatie geboden.
Aanwijzing voor de bediening	Controleer of de voedingsspanning van het apparaat over een gezamenlijk referentiepotentiaal beschikt.
Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.

Tekeningen



Deratingcurve

UMK- C64M-VS - Interfacemodul

2970057

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970057>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970057>



EAC

Toelatings-ID: RU*DE.*09.B.00387/20

UMK- C64M-VS - Interfacemodul

2970057

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970057>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---