

UM 45-FLK16/2A/S7 - Interfacemodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2965570>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting, 20-polig, op één 14-polige platte bandkabelconnector, voor montage op NS 35/7,5

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2965570
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	DK2A8S
Productcode	DK2A8S
GTIN	4017918252144
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	93,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	59,26 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	DE

UM 45-FLK16/2A/S7 - Interfacemodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2965570>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduu
Isolatie-eigenschappen	
Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	≤ 25 V AC
	≤ 60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2 A
max. totale stroom van alle aftakkingen	14 A
Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

aansluitgegevens

veldniveau	
Aansluitmethode	schroefaansluiting
aantal polen	20
besturingsniveau	
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60603-13
Aansluitmethode	FLK-stiftconnector
aantal polen	16

Afmetingen

Artikelaafmetingen	
Breedte	75 mm
Hoogte	45,58 mm
diepte	50,22 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP00
beschermklasse (Inbouwpositie)	$\geq$ IP54 (Inbouwpositie)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
hoogtepositie	max. 2000 m

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	DIN EN 50178: 1998-04
---------------------	-----------------------

UM 45-FLK16/2A/S7 - Interfacemodul



2965570

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2965570>

normcode	lucht- en kruipwegen
----------	----------------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

UM 45-FLK16/2A/S7 - Interfacemodul

2965570

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2965570>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------