

# PLC-RSC- 48DC/21AU - Relaismodule



2966126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966126>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en steekbaar miniatuurrelais met meerlaagsgoudcontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 48 V DC

## Uw voordelen

- Smalle bouwvorm
- Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
- RT-III afgedichte relais
- Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
- Functionele insteekbruggen
- Geïntegreerde ingangs- en ontstoorbeveiliging

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2966126       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | DK6227        |
| Productcode                             | DK6227        |
| GTIN                                    | 4017918161989 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 39,81 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 33,68 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85364190      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Producttype           | Relaismoduul                    |
| Productfamilie        | PLC-INTERFACE                   |
| toepassing            | Universeel                      |
| Bedrijfstoestand      | 100 % ED                        |
| Levensduur mechanisch | 2x 10 <sup>7</sup> schakelingen |

### Onderhoudsstatus gegevens

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| datum laatste dataonderhoud | 19.03.2025 |
|-----------------------------|------------|

### Elektrische eigenschappen

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,44 W                                    |
| Testspanning (Wikkeling/contact)                      | 4 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |

### Isolatie-eigenschappen: Spoel/contact

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Nominale isolatiespanning  | 250 V |
| Teststootspanningsvastheid | 6 kV  |
| overspanningscategorie     | III   |
| vervuilingsgraad           | 3     |

### Ingangsgegevens

#### Spoelzijde

|                                                                |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nominale ingangsspanning $U_N$                                 | 48 V DC                                                                  |
| Ingangsspanningsbereik                                         | 37,4 V DC ... 60 V DC (20 °C)                                            |
| Nominale spanning (Elektromechanisch relais met vaste voeding) | 24 V DC                                                                  |
| Schakelgedrag van de aandrijving                               | monostabiel                                                              |
| Aandrijving (poling)                                           | op polen aangesloten                                                     |
| typische ingangsstroom bij $U_N$                               | 9,2 mA                                                                   |
| aanspreektijd typ.                                             | 5 ms                                                                     |
| afvaltijd typ.                                                 | 8 ms                                                                     |
| beveiligingsschakeling                                         | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode<br>Vrijloopdiode; Vrijloopdiode |
| bedrijfsspanningsindicatie                                     | led geel                                                                 |

### Uitgangsgegevens

#### schakelen

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Type contactswitch       | 1 wisselcontact                  |
| type schakelcontact      | Enkelvoudig contact              |
| Contactmateriaal         | AgSnO <sub>3</sub> , hardverguld |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC<br>36 V DC               |

# PLC-RSC- 48DC/21AU - Relaismodule



2966126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966126>

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| schakelspanning minimaal                     | 100 mV (10 mA)                    |
| Continue grensstroom                         | 50 mA                             |
| inschakelstroom maximaal                     | 50 mA                             |
| schakelstroom minimaal                       | 1 mA (24 V)                       |
| kortsluitstroom                              | 200 A (begrensde kortsluitstroom) |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1,2 W (bij 24 V DC)               |
| uitgangszekering                             | 4 A gL/gG NEOZED                  |

schakelen: bij beschadigde goudlaag

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Opmerking                                    | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
| Schakelspanning maximaal                     | 250 V AC/DC                                         |
| schakelspanning minimaal                     | 5 V (bij 100 mA)                                    |
| Continue grensstroom                         | 6 A                                                 |
| schakelstroom minimaal                       | 10 mA (bij 12 V)                                    |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 140 W (bij 24 V DC)                                 |
|                                              | 20 W (bij 48 V DC)                                  |
|                                              | 18 W (bij 60 V DC)                                  |
|                                              | 23 W (bij 110 V DC)                                 |
|                                              | 40 W (bij 220 V DC)                                 |
|                                              | 1500 VA (bij 250 V AC)                              |
| schakelvermogen                              | 2 A (bij 24 V, DC13)                                |
|                                              | 0,2 A (bij 110 V, DC13)                             |
|                                              | 0,1 A (bij 220 V, DC13)                             |
|                                              | 3 A (bij 24 V, AC15)                                |
|                                              | 3 A (bij 120 V, AC15)                               |
|                                              | 3 A (bij 230 V, AC15)                               |

## aansluitgegevens

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aansluitmethode       | schroefaansluiting                                                 |
| Striplengte           | 8 mm                                                               |
| schroefdraad          | M3                                                                 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                       |
| Aderdoorsnede soepel  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                       |
|                       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Enkele adereindhuls)  |
|                       | 2x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (TWIN-adereindhuls) |
| Aderdoorsnede AWG     | 26 ... 14                                                          |
| Aanhaalmoment         | 0,6 Nm ... 0,8 Nm                                                  |

## Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte  | 80 mm  |
| diepte  | 94 mm  |

# PLC-RSC- 48DC/21AU - Relaismodule



2966126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966126>

## Materiaal

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Kleur                                            | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing)   |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| beschermklasse (Relaissokkel)           | IP20 (Relaissokkel) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -40 °C ... 60 °C    |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C    |

## Toelatingen

### CE

|             |            |
|-------------|------------|
| Certificaat | CE-conform |
|-------------|------------|

### UKCA

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certificaat | UKCA-conform |
|-------------|--------------|

### Scheepsbouw-toelating

|             |            |
|-------------|------------|
| Certificaat | TAE0000196 |
|-------------|------------|

### Schadelijke-gassentest

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|          | EN 60068-2-60              |

### Scheepsbouwgegevens

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature | D                                                                                       |
| Humidity    | A                                                                                       |
| Trillingen  | B/C                                                                                     |
| EMC         | B                                                                                       |
| Enclosure   | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |

## EMC-gegevens

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn             | overeenkomstig NS-richtlijn  |

## Normen en bepalingen


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
|---------------------|---------------|

## Montage

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| montagetechniek    | Railmontage                    |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie      | willekeurig                    |

## Tekeningen

diagram




### Curve A


maximaal toelaatbare continue spanning  $U_{\text{max}}$  bij continue grensstroom aan de contactzijde (zie betreffende technische gegevens)

### Curve B

minimaal toelaatbare aantrekspanning  $U_{\text{aan}}$  volgens voorbetrachting (zie betreffende technische gegevens)




Afschakelvermogen



① 250 V AC, ohmic load

Elektrische levensduur




Toelaatbare luchtvochtigheid voor het bedrijf en de opslag.

De maximaal toegestane omgevingstemperatuur volgens het datablad moet in acht worden genomen.

Bereik A: ijsvorming bij omgevingstemperaturen  $\leq 0$  °C moet worden verhinderd

Bereik B: condens bij omgevingstemperaturen  $> 0$  °C moet worden verhinderd

Op 30 volledige dagen, natuurlijk over het jaar verspreid, is bij een omgevingstemperatuur van  $\leq 25$  °C een luchtvochtigheid van 95 % toegestaan.



# PLC-RSC- 48DC/21AU - Relaismodule



2966126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966126>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966126>



**EAC**

Toelatings-ID: RU\*C-DE.\*08.B.00010



**DNV GL**

Toelatings-ID: TAE0000196



**cULus Listed**

Toelatings-ID: E140324

# PLC-RSC- 48DC/21AU - Relaismodule



2966126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966126>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja           |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nr.: Niet van toepassing) |
|                                              | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)                                        |
| SCIP                                         | 2827c777-4651-4c77-b9ba-45893309350e                            |