

PLC-BSP-230UC/21 - Relaissokkel



2967183

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2967183>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



6,2 mm PLC-basisklem met veerdrukaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 230 V AC/DC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2967183
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	08
Productcode	DK6221
GTIN	4017918164263
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	26,755 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	24,113 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaissokkel
Productfamilie	PLC-INTERFACE
toepassing	Universeel
inbegrepen in de set	2966537 PLC-RSP-230UC/21
	2966647 PLC-RSP-230UC/21AU
	2967565 PLC-OSP-230UC/ 48DC/100
	2967497 PLC-OSP-230UC/ 24DC/ 2
	2967934 PLC-OSP-230UC/230AC/ 1
Bedrijfstoestand	100 % ED
mogelijke bezetting	miniaturrelais, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; miniaturptorelais, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

beveiligingsschakeling	bruggelijkrichter
------------------------	-------------------

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	230 V AC/DC
beveiligingsschakeling	bruggelijkrichter
Nominale ingangsspanning U_N	230 V AC/DC

Uitgangsgegevens

mogelijke bezetting	miniaturrelais, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; miniaturptorelais, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1
---------------------	---

aansluitgegevens

Ingangszijde

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

PLC-BSP-230UC/21 - Relaissokkel



2967183

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2967183>

Uitgangszijde

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Signalering

statusindicatie	LED
-----------------	-----

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
Hoogte	80 mm
diepte	94 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V0 (Behuizing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 55 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nr.: Niet van toepassing)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)