

PLC-BSC- 12DC/21HC - Relaissockel



2967769

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2967769>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



14 mm PLC-basisklem voor hoge continuïtremen met schroefaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 12 V DC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2967769
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK6211
Productcode	DK6211
GTIN	4017918174248
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	65,54 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	57,65 g
Douanetariefnnummer	85364190
Land van herkomst	DE

PLC-BSC- 12DC/21HC - Relaissokkel



2967769

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2967769>

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaissokkel
Productfamilie	PLC-INTERFACE
toepassing	Hoge continuïstroom
inbegrepen in de set	2967617 PLC-RSC- 12DC/21HC
Bedrijfstoestand	100 % ED
mogelijke bezetting	miniaturrelais, REL-MR-12DC/21HC

Isolatie-eigenschappen

Vervuilinggraad	3
-----------------	---

Elektrische eigenschappen

beveiligingsschakeling	vrijloopdiode, polariteitsdiode
------------------------	---------------------------------

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	12 V DC
beveiligingsschakeling	Vrijloopdiode
Nominale ingangsspanning U_N	12 V DC

Uitgangsgegevens

mogelijke bezetting	miniaturrelais, REL-MR-12DC/21HC
---------------------	----------------------------------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Enkele adereindhuls) 2x 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN-adereindhuls)
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14
Aanhaalmoment	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Signalering

statusindicatie	LED
-----------------	-----

Afmetingen

PLC-BSC- 12DC/21HC - Relaissoekel



2967769

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2967769>

Breedte	14 mm
Hoogte	80 mm
diepte	94 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

UKCA

Certificaat	UKCA-conform
-------------	--------------

Scheepsbouw-toelating

Certificaat	TAE0000196
-------------	------------

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Scheepsbouwgegevens

Temperature	D
Humidity	A
Trillingen	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn
Laagspanningsrichtlijn	overeenkomstig NS-richtlijn

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

PLC-BSC- 12DC/21HC - Relaissokkel

2967769

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2967769>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nr.: Niet van toepassing)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	1dfaae66-7d44-42ca-86e2-3f0b7bcda3bd