

OT 6M - Key-panel

2985149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985149>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Key-panel, 320 x 240 pixel (QVGA), 5 grijsstinten, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, zonder bussysteem.



Uw voordelen

- Vrij programmeerbare functietoetsen beschikbaar
- Display leverbaar met afmetingen van 8,0 cm (3") tot 14,5 cm (5,7")
- Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
- Korte inbedrijfstellingstijd
- Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2985149
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRCAAC
Productcode	DRCAAC
GTIN	4046356117258
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.843 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.796 g
Douanetariefnummer	84714100
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedieningsunit
-------------	----------------

Computergegevens

processor	Arm9™, 200 MHz
Besturingssysteem	Windows® CE 5.0
werkgeheugen	64 MB SDRAM
	512 KB SRAM
Datageheugen	Flash, 32 MB
toetsen	40x Folietoetsenbord (waarvan 18 functietoetsen)

Display

displaytype	14.5 cm / 5.7"-FSTN
Beeldschermresolutie	320 x 240 Pixel (QVGA)
Type verlichting display	LED
MTBF	40000 h
kleurenpalet	5 grijs tinten

Interfaces

interfaces	2x USB Host 2.0
Netwerk	1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45
bussysteem	zonder bussysteem

Systeemeigenschappen

Toepassingssoftware	Visu+
	AX OPC Server

Elektrische eigenschappen

Voeding

voeding	24 V DC ±20 %
stroomopname typ.	0,25 A

Montage

montagetechniek	Frontmontage
-----------------	--------------

Materiaal

materiaal frontplaat	aluminium (blank geëloxeerd)
materiaal behuizing	verzinkt plaatstaal

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)
----------------	--

OT 6M - Key-panel

2985149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985149>



	NEMA 4X
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 85 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	10 % ... 95 % (geen condens)
schokken	DIN EN 60068-2-27
trillingen (bedrijf)	DIN EN 60068-2-6

Afmetingen

Breedte	300 mm
Hoogte	160 mm
diepte	48 mm

Buitenafmeting

breedte / Hoogte / Diepte	300 mm / 160 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat)
---------------------------	---

Inbouwmaat

breedte / Hoogte / inbouwdiepte	292 mm / 152 mm / 43 mm
---------------------------------	-------------------------

OT 6M - Key-panel

2985149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985149>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211904
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------