


UMK- PVB 6 - Potentiaalverdelers



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2972136>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met zes potentiaalniveaus (P1, P2, P3, P4, P5, P6) voor potentiaalverdeling, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32

Uw voordelen

- Olopende codering
- Separate voeding
- Twee potentiaalniveaus

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2972136
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK2184
Productcode	DK2184
GTIN	4017918088613
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	385 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	385 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Tegen aangrenzende modules (in montagerailrichting) moeten de in de applicatie benodigde vereisten aan de isolatie (basisisolatie of versterkte isolatie) door geschikte maatregelen (bijv. tussenwanden) worden gerealiseerd.
Aanwijzing voor de bediening	Controleer of de voedingsspanning van het apparaat over een gezamenlijk referentiepotentiaal beschikt.
Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.

Artikeleigenschappen

Producttype	Potentiaalverdelers
Productfamilie	VARIOFACE
potentiaalaansluitingen	per potentiaal (P1...P6) 2 voedings-/12 aansluitklemmen

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	functie-isolatie
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	250 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	16 A
max. totale stroom van alle aftakkingen	16 A (per potentiaal)
Nominale isolatiespanning	250 V
test-stootspanning	2,5 kV

Ingangsgegevens

potentiaalaansluitingen	per potentiaal (P1...P6) 2 voedings-/12 aansluitklemmen
-------------------------	---

aansluitgegevens

Voeding

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aantal Aansluitingen	6
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 10

verdeling

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

UMK- PVB 6 - Potentiaalverdelers



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2972136>

Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Breedte	124 mm
Hoogte	77 mm
diepte	71 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normen en bepalingen

normen / bepalingen	EN 60664-1
---------------------	------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen



UMK- PVB 6 - Potentiaalverdelers

2972136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2972136>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2972136>



EAC

Toelatings-ID: RU*DE.*09.B.00387/20

UMK- PVB 6 - Potentiaalverdelers



2972136

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2972136>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-15.0	27400609

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl