


UMK-16 OM/AMSC/PLC - Actief moduul



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2976721>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-uitgangsmoduul, voor 16 kanalen, met steeksokkels voor solid-state-relais, generatie 4 van de firma OPTO 22

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2976721
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK2191
GTIN	4017918089436
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	444,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	332,6 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduul
aantal kanalen	16
	32
mogelijke bezetting	solid-state-relais, generatie 4 van de firma OPTO 22
met bezetting	nee

Elektrische eigenschappen

ondersteunde besturing SIEMENS S7-400

Geschikte I/O-kaart	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Geschikte I/O-kaart	1756-OB32
---------------------	-----------

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5

Geschikte I/O-kaart	1771 OBN
---------------------	----------

ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200

Geschikte I/O-kaart	TC-ODD 321
---------------------	------------

ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q

Geschikte I/O-kaart	QY81P
---------------------	-------

ondersteunde besturing SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Geschikte I/O-kaart	DDO 353
---------------------	---------

ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Geschikte I/O-kaart	6ES7322-1BL00-0AA0
---------------------	--------------------

ondersteunde besturing GE-FANUC RX3i

Geschikte I/O-kaart	IC694MDL754
---------------------	-------------

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	24 V DC
Ingangsspanningsbereik	30 V DC
beveiligingsschakeling	polariteitsbeveiliging
bedrijfsspanningsindicatie	led groen

Uitgangsgegevens

mogelijke bezetting	solid-state-relais, generatie 4 van de firma OPTO 22
---------------------	--

schakelen

Type contactswitch	1 maakcontact
Schakelspanning maximaal	250 V AC/DC

UMK-16 OM/AMSC/PLC - Actief moduul



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2976721>

Continue grensstroom	6 A
nominale voedingsspanning	250 V AC/DC (gegevens hebben betrekking op het moduul)
continue belastingsstroom	6 A
foutherkenning (aderbreuk / kortsluiting)	nee

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	6 mm
schroefdraad	M3
Aantal Aansluitingen	36
aantal polen	2
Aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

besturingsniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	2
aantal polen	50
Rastermaat	2,54 mm

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Breedte	259 mm
Hoogte	90 mm
diepte	87 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
isolatiemateriaal behuizingen	PVC, zijdeel PA onversterkt

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

UMK-16 OM/AMSC/PLC - Actief moduul



2976721


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2976721>

Inbouwpositie	willekeurig
---------------	-------------

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen



UMK-16 OM/AMSC/PLC - Actief moduul



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2976721>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl