

CF FLASH 256MB APPLIC A - Geheugen



2988793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2988793>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Programma- en configuratiegeheugen voor de uitbreiding van het interne Flash-geheugen, steekbaar, 256 megabyte met licentiecode voor functieblokkbibliotheken. Informatie over functieblokken met licentieplicht treft u aan in de documentatie.

Uw voordelen

- Licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken
- Opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC
- Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, met licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2988793
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRAAZA
Productcode	DRAAZA
GTIN	4046356332590
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	16,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15 g
Douanetariefnummer	85235190
Land van herkomst	DE

CF FLASH 256MB APPLIC A - Geheugen



2988793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2988793>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Opslagmedium
toepassing	Licentiecode voor applicaties

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,4 W
---	-------

Voeding

voedingsspanning	3,3 V DC
voedingsspanningsbereik	3,135 V DC ... 3,465 V DC
stroomopname typ.	typ. 120 mA

Afmetingen

Breedte	36,4 mm
Hoogte	42,8 mm
diepte	3,3 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
--------------------------------	------------------

CF FLASH 256MB APPLIC A - Geheugen



2988793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2988793>

Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---