

EC 1 12DC/10A S-R - Elektronische beveiligingsschakelaar



3000766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000766>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Elektronische vermogensschakelaar, resetingang en statusuitgang, nominale stroom: 10 A

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3000766
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CLA131
Productcode	CLA131
GTIN	4046356708623
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	71,883 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	71,883 g
Douanetariefnummer	85362010
Land van herkomst	DE

EC 1 12DC/10A S-R - Elektronische beveiligingsschakelaar



3000766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000766>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch
Productfamilie	EC-E
bouwworm	ééndelig moduul voor railmontage
aantal polen	1

Elektrische eigenschappen

belastingsstroom maximaal	10 A (100 % Duty Cycle, 40 °C)
	9 A (100 % Duty Cycle, 50 °C)
Levensduur elektrisch	10000

Algemeen

zekering	elektronisch
----------	--------------

aansluitgegevens

belastingsstroom maximaal	10 A (100 % Duty Cycle, 40 °C)
	9 A (100 % Duty Cycle, 50 °C)

Line+ / LOAD+ /0V

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Striplengte	10 mm
Aderdoorsnede massief	0,5 mm² ... 10 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm² ... 10 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,5 mm² ... 4 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	0,5 mm² ... 4 mm²
Nominale stroom	10 A
nominale spanning	12 V DC
Aderdoorsnede soepel	0,25 mm² ... 2,5 mm²

Afmetingen

Breedte	12,5 mm
Hoogte	80 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C (gebruikelijke posities)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

EC 1 12DC/10A S-R - Elektronische beveiligingsschakelaar



3000766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000766>

Montage

montagetechniek

montagerail: 35 mm

EC 1 12DC/10A S-R - Elektronische beveiligingsschakelaar



3000766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000766>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000766>



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 317172



DNV GL

Toelatings-ID: TAE00002HC



cULus Recognized

Toelatings-ID: E123528



cULus Listed

Toelatings-ID: E123528



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 324415

EC 1 12DC/10A S-R - Elektronische beveiligingsschakelaar



3000766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000766>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC 1 12DC/10A S-R - Elektronische beveiligingsschakelaar



3000766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000766>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	8160dc28-ea7e-44a4-b092-87ed6ac4756d

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl