

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-RSM4 en PSR-MM30), 15-/8-polig, kabellengte: 2,5 m, voor besturing: AMK



Uw voordelen

- Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
- Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
- Besturingstype: AMK
- D-SUB-aansluiting 15-polig
- Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2981651
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNA251
Productcode	DNA251
GTIN	4017918996949
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	161 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	158,9 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype

Adapterkabel

aansluitgegevens

naar het moduul

Aansluitmethode

RJ45

Encoder / PLC

Aansluitmethode

D-SUB 15-steker/D-SUB 15-bus

aantal polen

15

Materiaal

buitenmantel, materiaal

LSHF (FRNC)

materiaal aders

blanke Cu-litzendraad

Kabel/leiding

kabellengte

2,5 m

buitenmantel, materiaal

LSHF (FRNC)

aderdoorsnede

0,48 mm² (AWG 26)

materiaal aders

blanke Cu-litzendraad

Afscherming

Met kunststof gelamineerd aluminiumfolie, vlechtwerk van vertind koperdraad

soldering aan D-SUB-behuizing

kabelweerstand

≤ 260 Ω/km

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-20 °C ... 60 °C (bij vaste montage)

0 °C ... 50 °C (bij flexibele montage)

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-20 °C ... 70 °C

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>



EAC

Toelatings-ID: RU*-DE.HB*35.B00385



EAC

Toelatings-ID: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 9.0	EC004667
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl