

PS-4 - Teststeker

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030970>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Teststeker, Rijgbare teststeker, aantal polen: 1, kleur: rood

Uw voordelen

- De teststekers maken contact in de functieschacht van de klemmen uit het CLIPLINE complete-systeem
- De testadapters kunnen met de rijgbare teststekers PS-... individueel worden samengesteld

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3030970
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z3X
Productcode	BE2Z3X
GTIN	4017918818913
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,142 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Teststeker
aantal polen	1
potentialen	1


Elektrische eigenschappen

belastingstroom maximaal	2 A
max. spanning	250 V

aansluitgegevens

belastingstroom maximaal	2 A
Aansluitmethode	veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 17

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	4,2 mm
Hoogte	22,4 mm
diepte	60 mm

Materiaal

Kleur	rood (RAL 3001)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	125 °C

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %

PS-4 - Teststeker

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030970>



toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)

30 % ... 70 %


PS-4 - Teststeker

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030970>



Tekeningen



PS-4 - Teststeker

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030970>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PS-4 - Teststeker

3030970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3030970>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl