

PAI-4-N GY - Testadapter

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032871>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



4 mm-testadapter, voor klemmen met 5,2 mm, 6,2 mm en 8,2 mm-raster

Uw voordelen

- Dankzij de geringe buitendiameter van de testbus kunnen ook aanrakingsveilige veiligheidsstekers worden toegepast
- Veilig aansluiten van teststekers met een diameter van 4 mm in de functieschacht
- Testadapter voor de opname van veiligheidsteststekers met een diameter van 4 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3032871
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z3X
Productcode	BE2Z3X
Cataloguspagina	Pagina 70 (C-1-2019)
GTIN	4046356529327
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,54 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,55 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

PAI-4-N GY - Testadapter

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032871>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	In gemonteerde toestand vingeraanrakingsveilig volgens DIN EN 50274 bij het onbedoeld direct aanraken
Algemeen	Niet onder spanning aansluiten

Artikeleigenschappen

Producttype	Teststekerbuis
aantal polen	1

Elektrische eigenschappen

belastingstroom maximaal	10 A
max. spanning	250 V

aansluitgegevens

belastingstroom maximaal	10 A
Aansluitmethode	Connectoraansluiting

Afmetingen

Breedte	5,8 mm
Hoogte	5,8 mm
diepte	51,6 mm
diameter	5,8 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
--------------------------------	--

PAI-4-N GY - Testadapter

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032871>



Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

PAI-4-N GY - Testadapter

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032871>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-4-N GY - Testadapter

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032871>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl