

UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) - Zekeringsklem



3005662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3005662>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zekeringsklem, typezekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 6,3 x 32, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm²- 16 mm², montage techniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Uw voordelen

- Doorverbindbaar met de vaste brug FBI ...

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3005662
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BE1235
Productcode	BE1235
GTIN	4017918091255
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	35,38 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	34,89 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	PL

UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) - Zekeringsklem



3005662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3005662>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zekeringsklem
Aantal Aansluitingen	2
Aantal rijen	1
potentialen	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

type zekering	glas / keramisch / ...
test-stootspanning	4 kV
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	1,82 W
zekering	G / 6,3 x 32
spanningsbereik lichtindicatie	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
stroombereik lichtindicatie	0,5 mA ... 1,1 mA
Vermogensdissipatie maximaal	max. 2,5 W (bij individuele montage van de zekeringsklem in geval van overbelasting)
	max. 2,5 W (bij montage in een klemmenrij met meerdere zekeringsklemmen in geval van overbelasting)
	max. 4 W (bij individuele montage van de zekeringsklem in geval van kortsluiting)
	max. 2,5 W (bij montage in een klemmenrij met meerdere zekeringsklemmen in geval van kortsluiting)

Ingangsgegevens

spanningsbereik lichtindicatie	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
--------------------------------	-----------------------------

aansluitgegevens

Aantal aansluitingen per etage	2
nominale doorsnede	10 mm ²
nominale doorsnede AWG	6

Etage 1 boven 1 onder 1

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Striplengte	11 mm
teststift	B6
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-3
Aderdoorsnede massief	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Aderdoorsnede AWG	20 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm ² ... 16 mm ²

UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) - Zekeringsklem



3005662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3005662>

aderdoorsnede soepel [AWG]	20 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,5 mm² ... 10 mm²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,5 mm² ... 10 mm²
doorsnede met inlegbrug massief	10 mm²
doorsnede met inlegbrug soepel	10 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,5 mm² ... 4 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	0,5 mm² ... 4 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm² ... 4 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm² ... 10 mm²
Nominale stroom	10 A
belastingsstroom maximaal	10 A
nominale spanning	400 V 800 V (als scheidingsklem)

Afmetingen

Breedte	12 mm
Hoogte	62 mm
Diepte op NS 32	62,2 mm
Diepte op NS 35/7,5	57,2 mm
Diepte op NS 35/15	64,7 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) - Zekeringsklem



3005662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3005662>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-3
---------------------------------	---------------

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) - Zekeringsklem



3005662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3005662>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3005662>

 IECEE CB Scheme Toelatings-ID: NL-56826/A1				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	800 V	-	-	0,5 - 16

 EAC Toelatings-ID: KZ7500651131219505				
---	--	--	--	--

 KEMA-KEUR Toelatings-ID: 71-119846				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	-	10 A	-	0,5 - 16

 cULus Recognized Toelatings-ID: E60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	300 V	20 A	24 - 6	-
C				
	300 V	20 A	24 - 6	-
F				
	500 V	20 A	24 - 6	-

UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) - Zekeringsklem



3005662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3005662>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) - Zekeringsklem



3005662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3005662>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl