

SK 20-D - Schermaansluitklem



3026887

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026887>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schermaansluitklem, voor directe schermaansluiting op elektrisch geleidende montageplaten, plaatdikte: 1 ... 2 mm

Uw voordelen

- Eenvoudige handling
- Royaal, verend drukstuk
- Geschikt voor directe en railmontage
- Kartelschroef
- Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3026887
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7511
Productcode	BE7511
GTIN	4017918820275
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	26,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	24,4 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	DE

SK 20-D - Schermaansluitklem

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026887>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Schermklem
Rastermaat	24 mm
Aantal Aansluitingen	1
Aantal rijen	1


Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,77 W
---	--------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	... 0,8 Nm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	24 mm
Hoogte	19,5 mm
diepte	73,5 mm
Rastermaat	24 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Staal

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	3 mm ... 20 mm
---------------------	----------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Montage

montagetechniek	direct vastschroeven
-----------------	----------------------



SK 20-D - Schermaansluitklem

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026887>



Tekeningen



Stanssjabloon


SK 20-D - Schermaansluitklem

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026887>



Maatschets



Boorsjabloon

SK 20-D - Schermaansluitklem

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026887>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 20-D - Schermaansluitklem

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026887>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl