

P-CO - Componentensteker

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Componentensteker, voor de inbouw van zelf te selecteren componenten, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 6 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, rastermaat: 5,2 mm, diepte: 33,2 mm, breedte: 5,1 mm, hoogte: 24,2 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: steekbaar (slot)

Uw voordelen

- Om de veerdrukaansluitingen in de steker te bewerken, worden ze met één slag van een standaard schroevendraaier geopend resp. gesloten
- Toepasbaar in alle scheidingsklemmen ...-TG met een breedte van 5,2 mm of meer van de series PT, ST, QTC en UT
- De gepatenteerde componentensteker P-CO biedt een snelle en veilige opname van componenten via veerdrukcontacten
- Een polarisatie-uitsparing zorgt voor gepolariseerde aansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3036796
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z3X
Productcode	BE2Z3X
GTIN	4017918929145
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,693 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,65 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Er kunnen componenten met een draaddiameter van 0,5 mm tot max. 0,8 mm worden gebruikt
------------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	componentensteker
aantal polen	1
Rastermaat	5,2 mm
potentialen	1


Isolatie-eigenschappen

Vervuilingsgraad	3
------------------	---

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Connectoraansluiting
Aderdoorsnede massief	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Nominale stroom	6 A
belastingstroom maximaal	6 A (bij een aderdoorsnede van 0,5 mm ²)
nominale spanning	250 V (de spanning wordt door het toegepaste component bepaald)
nominale aderdoorsnede	0,5 mm ²

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	5,1 mm
Hoogte	24,2 mm
diepte	33,2 mm
Rastermaat	5,2 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3

Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	steekbaar (slot)
-----------------	------------------

Tekeningen


Maatschets



P-CO - Componentensteker

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>



P-CO - Componentensteker

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>



CSA

Toelatings-ID: 2030668

P-CO - Componentensteker

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,027 kg CO2e
---------	---------------