

PAI-4-FIX BK - Testadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032774>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Testadapter, In gemonteerde toestand vingeraanrakingsveilig volgens DIN EN 50274 bij het onbedoeld direct aanraken, voor 4 mm-teststekers en -klemmen met 8,2 mm-raster, aantal polen: 1, kleur: zwart

Uw voordelen

- Worden stevig op een willekeurige plaats in de brugschacht vergrendeld en maken daar contact
- Testadapter voor de opname van veiligheidsteststekers met een diameter van 4 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3032774
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z3X
Productcode	BE2Z3X
GTIN	4046356280358
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,42 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,38 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

PAI-4-FIX BK - Testadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032774>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	In gemonteerde toestand vingeraanrakingsveilig volgens DIN EN 50274 bij het onbedoeld direct aanraken
Algemeen	Niet onder spanning aansluiten
Algemeen	Vergrendelend testtoebehoren, daardoor slechts voor eenmalig insteken geschikt

Artikeleigenschappen

Producttype	Teststekerbuis
aantal polen	1

Elektrische eigenschappen

belastingsstroom maximaal	10 A
max. spanning	250 V

aansluitgegevens

belastingsstroom maximaal	10 A
Aansluitmethode	Connectoraansluiting

Afmetingen

Breedte	5,8 mm
Hoogte	5,8 mm
diepte	51,5 mm
diameter	5,8 mm
stiftdiameter	2,4 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Mechanische eigenschappen

PAI-4-FIX BK - Testadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032774>



Mechanische gegevens

steekcycli	1
------------	---

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-4-FIX BK - Testadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3032774>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl