

FBS 50-5 - Steekbrug

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3038930>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, aantal polen: 50, kleur: rood

Uw voordelen

- Door toepassing van 2- t/m 50-polige bruggen kunnen in de twee brugschachten van het CLIPLINE complete-systeem in één arbeidsgang maximaal 50 klemmen worden doorverbonden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3038930
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z2X
Productcode	BE2Z2X
GTIN	4017918940614
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	44,15 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	43,56 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Steekbrug
aantal polen	50
Rastermaat	5,2 mm

Elektrische eigenschappen

belastingstroom maximaal	24 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
--------------------------	--

aansluitgegevens

belastingstroom maximaal	24 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
--------------------------	--

Afmetingen

Rastermaat	5,2 mm
------------	--------

Materiaal

Kleur	rood (RAL 3001)
materiaal	Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	steekmontage
-----------------	--------------

Tekeningen

schematekening



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,197 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl