

# RB UT 16-(2,5/4) - Verloopbrug

3047073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3047073>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Verloopbrug, rastermaat: 11 mm, aantal polen: 2, lengte: 31 mm, kleur: rood



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3047073       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE1Z2X        |
| Productcode                             | BE1Z2X        |
| GTIN                                    | 4046356055864 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,215 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4 g           |
| Douanetarifnummer                       | 85366990      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |             |
|--------------|-------------|
| Producttype  | Verloopbrug |
| aantal polen | 2           |
| Rastermaat   | 11 mm       |

### Elektrische eigenschappen

|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| belastingstroom maximaal | 32 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### aansluitgegevens

|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| belastingstroom maximaal | 32 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Afmetingen

|            |         |
|------------|---------|
| Breedte    | 18,1 mm |
| Hoogte     | 31,4 mm |
| diepte     | 3 mm    |
| lengte     | 31,4 mm |
| Rastermaat | 11 mm   |

### Materiaal

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Kleur                              | rood (RAL 3001) |
| materiaal                          | Koper           |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0              |
| Isolatiemateriaal                  | PA              |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                  | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)     |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)         | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage)                  | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| omgevingstemperatuur (bediening)                | -5 °C ... 70 °C ( )                                                         |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                               |

### Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| montagetechniek | steekmontage |
|-----------------|--------------|

# RB UT 16-(2,5/4) - Verloopbrug

3047073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3047073>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|