

UT 2,5/1P-F - Schroefflens

3060445

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3060445>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schroefflens, voor de montage van COMBI-stekers, contour- en rastergelijk met de betreffende COMBI-klemmen

Uw voordelen

- Conntour- en rastergelijk met de basisklemmen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3060445
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE114Z
Productcode	BE114Z
GTIN	4046356154109
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,41 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,193 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	PL

UT 2,5/1P-F - Schroefflens

3060445

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3060445>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Flens
Aantal Aansluitingen	0
Aantal rijen	1

aansluitgegevens

schroefdraad	M2,5
Aanhaalmoment	0,4 ... 0,5 Nm

Afmetingen

Breedte	5,2 mm
breedte van de eindplaat	2,2 mm
Hoogte	49,1 mm
diepte	46,9 mm
Diepte op NS 35/7,5	47,5 mm
Diepte op NS 35/15	55 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

UT 2,5/1P-F - Schroefflens

3060445

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3060445>



Montage

montagetechnik	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 2,5/1P-F - Schroefflens

3060445

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3060445>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3060445>



EAC

Toelatings-ID: KZ7500651131219505

UT 2,5/1P-F - Schroefflens

3060445

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3060445>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 2,5/1P-F - Schroefflens

3060445

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3060445>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl