

MPS-MT/ 4MM - Teststeker

3048577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3048577>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Teststeker, met soldeeraansluiting t/m 1 mm²-aderdoorsnede, aantal polen: 1, kleur: zilverkleurig

Uw voordelen

- De teststeker maakt contact in alle testbussen met een diameter van 4 mm
- Tweedelige teststeker voor een individuele kleursamenstelling van de steker

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3048577
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z3X
Productcode	BE1Z3X
GTIN	4046356072779
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,03 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,94 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Teststeker
aantal polen	1

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	60 V DC (30 V AC)
nominale stroom I_N	16 A

aansluitgegevens

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	26 mm
Lang contactbereik	8,4 mm
stiftdiameter	4,4 mm
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen	lengte zonder isolatiehuls

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
-------	---------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27250304
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl