

UK 10,3-CC HESI N - Zekeringsklem



3048580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3048580>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: klasse CC, nominale spanning: 600 V, nominale stroom: 30 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm², doorsnede: 1 mm²- 16 mm², montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Uw voordelen

- Eenvoudig door te verbinden
- Zekeringhouder voor de beveiliging van maximaal 600 V
- Voor 10 x 38 CC-zekeringen volgens UL 4248-4

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3048580
Verpakkingseenheid	12 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	12 Stuks
Verkoopcode	BE1234
Productcode	BE1234
GTIN	4046356115971
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	46,28 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	43,668 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	FR

UK 10,3-CC HESI N - Zekeringsklem

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3048580>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zekeringsklem
aantal polen	1
Aantal Aansluitingen	2
Aantal rijen	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

type zekering	glas / keramisch / ...
test-stootspanning	6 kV
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	4 W
zekering	klasse CC

aansluitgegevens

Aantal aansluitingen per etage	2
nominale doorsnede	16 mm ²
Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M5
Aanhaalmoment	2 Nm
Striplengte	15 mm
teststift	B6 A7
Aderdoorsnede massief	1 mm ² ... 16 mm ²
Aderdoorsnede AWG	16 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	1 mm ² ... 16 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	16 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	1 mm ² ... 16 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	1 mm ² ... 16 mm ²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	1 mm ² ... 6 mm ²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	1 mm ² ... 6 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Nominale stroom	30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald)
belastingsstroom maximaal	30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald)
nominale spanning	600 V (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald)

UK 10,3-CC HESI N - Zekeringsklem

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3048580>



nominale aderdoorsnede	16 mm²
------------------------	--------

Afmetingen

Breedte	17,5 mm
Hoogte	79,3 mm
diepte	56,5 mm
Diepte op NS 35/7,5	64 mm
Diepte op NS 35/15	71,5 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	III
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	125 °C

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15

UK 10,3-CC HESI N - Zekeringsklem


3048580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3048580>



Tekeningen

schakelschema



UK 10,3-CC HESI N - Zekeringsklem

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3048580>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3048580>

 CSA Toelatings-ID: 274201				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	30 A	18 - 4	-
Meendraadsaansluiting	600 V	30 A	18 - 6	-

 UL Listed Toelatings-ID: E244294				
--	--	--	--	--

UK 10,3-CC HESI N - Zekeringsklem

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3048580>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3-CC HESI N - Zekeringsklem

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3048580>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl