

ICC-MT 1,5-2,5 - Crimpcontact

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3190580>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Moduul-stiftcontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de ICC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 1,5-2,5 mm²

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3190580
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	AACCB E
Productcode	AACCB E
GTIN	4017918093419
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,36 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,343 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	PL

ICC-MT 1,5-2,5 - Crimpcontact

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3190580>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpcontact
Productfamilie	ICC-MT
Rastermaat	0 mm


aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Stift
Striplengte	4 mm ... 4,1 mm
Aderdoorsnede soepel	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	16 ... 14
aderdiameter incl. isolatie	2,11 mm ... 3,1 mm

Materiaal

contactoppervlak	tin Sn
materiaal contactoppervlak	Tin
metalen oppervlak contactbereik (coating)	tin Sn)

Afmetingen

Maatschets	
Rastermaat	-

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	12 A
-----------------------	------

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	Grootverpakking
--------------------	-----------------

ICC-MT 1,5-2,5 - Crimpcontact


3190580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3190580>



Tekeningen

Maatschets



ICC-MT 1,5-2,5 - Crimpcontact

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3190580>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ICC-MT 1,5-2,5 - Crimpcontact

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3190580>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl